




EGN100



IP20

Digitalt Multifunktions-tidur med Bluetooth

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	230 - 240 V
Märkdriftspänning Ue	230 - 230 V

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Elektrisk ström

Märkström	10 A
-----------	------

Ström

230 V glöd- och halogenlampor	2300 W
-------------------------------	--------

Belysning

Max. belastning lysrör i serie	1000 W
Max. lysrörsbelastning, parallellkompenserad	400 VA

Funktioner

Strömreserv i år	10 y
Med nätverkssynkronisering	Ja
Med kvartssynkronisering	Ja
Antal funktionskanaler	1

Utrustning

Nogrannhet per dag	0,25 s
Med impulsprogram	Ja
Antal kanaler	1

Anslutning

Anslutningstyp	1x växlande
----------------	-------------

Inställningar

Dagligt program	Ja
veckoprogram	Ja
Årsprogram	Ja

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - +45 °C
------------------	-------------

Anslutning

Area flexibel ledare	0.2 - 2.5 mm ²
Area solid ledare	0.2 - 4 mm ²

Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
----------------	-----------------------

Dimensioner

Höjd	90 mm
Bredd	17,80 mm
Djup	62,50 mm

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Elektriska huvudattribut

Miniminintervall mellan 2 omkopplingstider	1 min
--	-------

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----