



12033545



Технічні характеристики

Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

Затухання

Втрати на частоті 860Мгц 5 dB

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера Кінцева розетка

Частота

Ширина смуги частот 4 - 862 MHz

Обладнання

Кількість виходів 2

Матеріали

Матеріал Термопластик

Colour Сірий

Код RAL 7011

Розміри

Глибина 45 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 35 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка
Поверхневий монтаж

Тексти

Тип з'єднання 3 гвинтовими клемами

Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так