



80262270



Detector movimento KNX K.x/Q.x 2,2m

Características técnicas

Dimensões

Altura recomendada de montagem 2,20 - 2,20 m

Modo de configuração

Modo de configuração suportado ETS
easy

Ciclo de trabalho mínimo 10 s

Funções

Ciclo de trabalho máximo 30 min

Conetividade

Sistema bus RF KNX Não

Tensão

Tensão de funcionamento do bus 21 - 32 V

Âmbito da entrega

Ligação de bus incluída Sim

Corrente elétrica

Consumo de corrente do bus transferência de dados 10 mA

Iluminação

Regulação de lux 5 - 1000 lx

Deteção

Ângulo de deteção ajustável 45 - 90 °

Ângulo de deteção horizontal 90 - 180

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

Materiais

Material Metal
Plástico

Texto

Botão de pressão Com botão para automático/ativado permanentemente/ desativado permanentemente

Modo de funcionamento Com 3 modos de operação: automático/ativado permanentemente/desativado permanentemente

Função Simulação de presença
Com função de festa

Modo de instalação Com garras de expansão
Com proteção contra desmantelamento

Sustentabilidade

Conformidade RoHs Sim