




80262270



## Detector movimento KNX K.x/Q.x 2,2m

### Características técnicas

#### Dimensões

Altura recomendada de montagem	2,20 - 2,20 m
--------------------------------	---------------

#### Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy
--------------------------------	----------

Ciclo de trabalho mínimo

10 s

#### Funções

Ciclo de trabalho máximo	30 min
--------------------------	--------

#### Conectividade

Sistema bus RF KNX	Não
--------------------	-----

#### Tensão

Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V
--------------------------------	-----------

#### Conteúdo fornecido

Ligação de bus incluída	Sim
-------------------------	-----

#### Intensidade de corrente

Consumo de corrente do bus transferência de dados	10 mA
---	-------

#### Iluminação

Regulação de lux	5 - 1000 lx
------------------	-------------

#### Deteção

Ângulo de deteção ajustável	45 - 90 °
-----------------------------	-----------

Ângulo de deteção horizontal	90 - 180
------------------------------	----------

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

#### Materiais

Material	Metal Plástico
----------	-------------------

#### Textos

Botão de pressão	Com botão para automático/ativado permanentemente/ desativado permanentemente
------------------	---

Modo de funcionamento	Com 3 modos de operação: automático/ativado permanentemente/desativado permanentemente
-----------------------	--

Função	Simulação de presença Com função de festa
--------	--

Modo de instalação	Com garras de expansão Com proteção contra desmantelamento
--------------------	---

#### Sustentabilidade

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----