



80262270



KNX čidlo pohybu pro výšku 2,2 m, KNX - Q.x/K.x

Technické vlastnosti

Rozměry

Doporučená montážní výška 2,20 - 2,20 m

Nastavení

Podporovaný režim nastavení ETS
easy

Minimální pracovní cyklus 10 s

Funkce

Pracovní cyklus vysílače 30 min

Konektivita

Se sběrnicevým systémem KNX RF Ne

Napětí

Provozní napětí nad sběrnici 21 - 32 V

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice Ano

Elektrický proud

Příkon sběrnice, přenos dat 10 mA

Osvětlení

Nastavitelný jas odezvy 5 - 1000 lx

Detekce

Nastavitelný úhel detekce 45 - 90 °

Úhel detekce, vodorovný 90 - 180

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

Materiál

Materiál Kov
Umělá hmota

Texty

Tlačítko S tlačítkem pro režimy: automatický/trvale zapnuto/trvale vypnuto

Provozní režim S 3 provozními režimy: automatický/trvalé zapnuto/trvale vypnuto

Funkce Simulace přítomnosti
S funkcí "party"

Způsob montáže S rozpěrnými příchytkami
S ochranou proti demontáži

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano