



80262270



Rörelsedetektor PIR, Q.x/ K.x, easy-KNX 2,2m, busskopplare

Tekniska egenskaper

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS easy
------------------------------	-------------

Dimensioner

Rekommenderad installationshöjd	2,20 - 2,20 m
---------------------------------	---------------

Inställningar

Minimal arbetscykel	10 s
---------------------	------

Funktioner

Maximal arbetscykel	30 min
---------------------	--------

Anslutning

Med bussystem KNX radio	Nej
-------------------------	-----

Spänning

Driftspänning över buss	21 - 32 V
-------------------------	-----------

Leveransens omfattning

Bussanslutning inkluderad	Ja
---------------------------	----

Elektrisk ström

Strömförbrukning buss (dataöverföring)	10 mA
--	-------

Belysning

Responsljusstyrkan justerbar	5 - 1000 lx
------------------------------	-------------

Detektering

Detekteringsvinkel, justering	45 - 90 °
Detekteringsområde, horisontellt	90 - 180

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45 °C
------------------	------------

Material

Material	Metall Plast
----------	-----------------

Text

Tryckknapp	Med knapp för automatik/permanent TILL/permanent FRÅN
Driftläge	Med 3 driftlägen: automatisk/permanent TILL/permanent FRÅN
Funktion	Närvarosimulering Med party funktion
Utförande	Med klor Med demonteringsskydd

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----