



TRM702A



Module 2 entrées à encastrer alimentation pile KNX radio

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés

ETS
easy
quicklink

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée

2

Connectivité

Avec système bus radio-KNX

Oui

Equipement

Tension du signal externe nécessaire

Non

Fréquence radio bidirectionnelle

Oui

Avec batterie

Oui

Excitation par HLK

Non

Installation, montage

Montage sur

Encastré

Éclairage

Contrôle des LED

Non

Matière

Matériau

Plastique

Couleur

Gris clair

Code RAL

7035

Sécurité

Classe de protection (IP)

IP30

Conditions d'utilisation

Température de service

-10 - 50 °C

Câble

Longueur du câble

0,20 m

Tension

Tension d'entrée

3 - 3 V

Type de tension d'alimentation

DC

Tension d'alimentation du système

3 V

Dimensions

Hauteur

39 mm

Profondeur

11 mm

Textes

Mode d'installation

Pour montage à l'arrière de modules encastrés

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui