




TRM702A



Module 2 entrées à encastrer alimentation pile KNX radio

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS easy quicklink
----------------------------------	--------------------------

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée	2
-----------------------------	---

Connectivité

Avec système bus radio-KNX	Oui
----------------------------	-----

Équipement

Tension du signal externe nécessaire	Non
Fréquence radio bidirectionnelle	Oui
Avec batterie	Oui
Excitation par HLK	Non

Installation, montage

Montage sur	Encastré
-------------	----------

Éclairage

Contrôle des LED	Non
------------------	-----

Matériau

Matériau	Plastique
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP30
---------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 50 °C
------------------------	-------------

Câble

Longueur du câble	0,20 m
-------------------	--------

Tension

Tension d'entrée	3 - 3 V
Type de tension d'alimentation	DC
Tension d'alimentation du système	3 V

Dimensions

Hauteur	39 mm
Profondeur	11 mm

Textes

Mode d'installation	Pour montage à l'arrière de modules encastrés
---------------------	---

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----