



TRM702A



**Module 2 entrées à encastrer alimentation pile KNX radio**

**Caractéristiques techniques**

**Réglages**

Modes de configuration supportés

ETS  
easy  
quicklink

**Courant électrique**

Nombre de circuits d'entrée

2

**Connectivité**

Système bus radio-KNX

Oui

**Equipement**

Tension du signal externe nécessaire

No

Fréquence radio bidirectionnelle

Oui

Avec batterie

Oui

Avec contrôle CVC

No

**Installation, montage**

Montage sur

Montage encastré

**Éclairage**

Contrôle des LED

No

**Matières**

Matière

PVC

Couleur

Gris clair

Code RAL

7035

**Sécurité**

Indice de protection IP

IP30

**Conditions d'utilisation**

Température de service

-10 - 50 °C

**Câble**

Longueur de câble

0,20 m

**Tension**

Tension d'entrée

3 - 3 V

Type de tension d'alimentation

DC

Tension d'alimentation du système

3 V

**Dimensions**

Hauteur

39 mm

Profondeur

11 mm

**Textes**

Mode d'installation

Pour montage à l'arrière de modules encastrés

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS

Oui