



TRM702A



KNX-RF inbouwmodule, batterij, 2-voudig in

Technische karakteristieken

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy quicklink
--------------------------	--------------------------

Elektrische Stroom

Aantal ingangen	2
-----------------	---

Uitrusting

Externe signaalspanning noodzakelijk	Nee
--------------------------------------	-----

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF	Ja
-----------------------	----

Uitrusting

Radiofrequentie bidirectioneel	Ja
Met batterij	Ja
Met klimaat-regeling	Nee

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Verlichting

LEDbesturing	Nee
--------------	-----

Materiaal

Materiaal	Kunststof
Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP30
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
---------------------	-------------

Kabel

Kabellengte	0,20 m
-------------	--------

Spanning

Ingangsspanning	3 - 3 V
Type voeding	DC
Systeemspanning	3 V

Afmetingen

Hoogte	39 mm
Diepte	11 mm

Teksten

Montagewijze	Voor inbouw achter inbouweenheden
--------------	-----------------------------------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----