



TRM702A



### Modulo radio KNX quicklink 2 ingressi batteria

#### Caratteristiche tecniche

#### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS easy quicklink
---------------------------------------	--------------------------

#### Corrente

Numero di circuiti di ingresso	2
--------------------------------	---

#### Connettività

Con sistema bus radio KNX	Si
---------------------------	----

#### Equipaggiamento

Tensione esterna necessaria	No
Radiofrequenza bidirezionale	Si
Con batterie	Si
Con controllo HVAC	No

#### Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

#### Illuminazione

Controllo LED	No
---------------	----

#### Materiali

Materiale	Plastica
Colore	Grigio chiaro
Codice RAL	7035

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP30
---	------

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 50 °C
-------------------------	-------------

#### Cavo

Lunghezza del cavo	0,20 m
--------------------	--------

#### Condizioni di impiego

Tensione d'ingresso	3 - 3 V
Tipo di tensione di alimentazione	DC; c.c.; corrente continua
Tensione di alimentazione del sistema	3 V

#### Serie

Altezza	39 mm
Profondità	11 mm

#### Testo

Tipo di montaggio	Per incasso dietro inserti da incasso
-------------------	---------------------------------------

#### Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----