



TRM702A



IP30



KNX q/e/s 2-kanalowe wejście przyciskowe, na baterie, jasnoszary

Właściwości techniczne

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS easy quicklink
--------------------------------	--------------------------

Prąd elektryczny

Liczba obwodów wejściowych	2
----------------------------	---

Sprzęt

Wymagane zewnętrzne napięcie	Nie
------------------------------	-----

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Tak
---------------------------------	-----

Sprzęt

Częstotliwość radiowa dwukierunkowa	Tak
Z baterią	Tak
Z układem sterowania HVAC	Nie

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Oświetlenie

Do sterowania LED	Nie
-------------------	-----

Materiały

Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30
------------------------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 50 °C
-------------------------	-------------

Kabel

Długość kabla	0,20 m
---------------	--------

Napięcie

Zakres napięcia wejściowego	3 - 3 V
Typ napięcia zasilania	DC
Napięcie zasilania systemu	3 V

Wymiary

Wysokość	39 mm
Głębokość	11 mm

Dodatkowe informacje

Montaż	Do zabudowy pod mechanizmami podtynkowymi
--------	---

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----