



TRM702A



Micro módulo 2 entradas RF - pilhas

Características técnicas

Modo de configuração

Modo de configuração suportado

ETS
easy
quicklink

Intensidade de corrente

N.º de circuitos de entrada

2

Conectividade

Sistema bus RF KNX

Sim

Equipamento

Tensão de sinal externa necessária

Não

Frequência RF bidirecional

Sim

Com bateria

Sim

Para controlo AVAC

Não

Instalação / montagem

Montagem

Encastrar

Iluminação

Controlo de LED

Não

Materiais

Material

Plástico

Cor

Cinzento-claro

Código RAL

7035

Índice de proteção

Índice de proteção IP

IP30

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

-10 - 50 °C

Cabo

Comprimento do cabo

0,20 m

Tensão

Tensão de entrada

3 - 3 V

Tipo de alimentação de tensão

CC (abbreviatura)

Tensão de alimentação do sistema

3 V

Dimensões

Altura

39 mm

Profundidade

11 mm

Textos

Modo de instalação

Para instalação atrás dos mecanismos de encastrar

Sustentabilidade

Conformidade RoHS

Sim