



TRM702A



Micro módulo 2 entradas RF - pilhas

Características técnicas

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy quicklink
--------------------------------	--------------------------

Corrente elétrica

N.º de circuitos de entrada	2
-----------------------------	---

Conetividade

Sistema bus RF KNX	Sim
--------------------	-----

Equipamento

Tensão de sinal externa necessária	Não
Frequência RF bidirecional	Sim
Com bateria	Sim
Para controlo AVAC	Não

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Iluminação

Controlo de LED	Não
-----------------	-----

Materiais

Material	Plástico
Cor	Cinzento-claro
Código RAL	7035

Segurança

Índice de proteção IP	IP30
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 50 °C
------------------------------	-------------

Cabo

Comprimento do cabo	0,20 m
---------------------	--------

Tensão

Tensão de entrada	3 - 3 V
Tipo de alimentação de tensão	CC (abreviatura)
Tensão de alimentação do sistema	3 V

Dimensões

Altura	39 mm
Profundidade	11 mm

Texto

Modo de instalação	Para instalação atrás dos mecanismos de encastrar
--------------------	---

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----