



TRM702A



IP30



Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, KNX, RF, sa baterijom

Tehničke karakteristike

Postavke

Podržani način konfiguracije

ETS
easy
quicklink

Električna struja

Broj ulaznih strujnih krugova

2

Oprema

Potreban je vanjski signalni napon

Ne

Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio

Da

Oprema

Radijska frekvencija dvosmjerna/bidirekionalna

Da

Sa baterijom

Da

Sa kontrolom HVAC

Ne

Instalacija, montaža

Montiranje na

PŽ montaža

Rasvjeta

LED kontrola

Ne

Materijali

Materijal

Plastika

Boja

Svijetlo siva

RAL kod

7035

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa

IP30

Uvjeti korištenja

Radna temperatura

-10 - 50 °C

Kabal

Dužina kabla

0,20 m

Napon

Ulazni napon

3 - 3 V

Vrsta napajanja

DC

Napon napajanja sistema

3 V

Dimenzije

Visina

39 mm

Dubina

11 mm

Tekst

Način instalacije

Za ugradnju iza podžbuknih umetaka

Održivost

Usklađeno sa RoHS

Da