



TRM702A



Bezdrátový vestavný modul se dvěma binárními vstupy, bateriový quicklink

Technické vlastnosti

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	ETS easy quicklink
-----------------------------	--------------------------

Elektrický proud

Počet vstupních obvodů	2
------------------------	---

Konektivita

Se sběrnicevým systémem KNX RF	Ano
--------------------------------	-----

Vybavení

Vyžaduje externí signální napětí	Ne
Obousměrné rádiové frekvence	Ano
S baterií	Ano
S řízením systému HVAC	Ne

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Osvětlení

Ovládání LED	Ne
--------------	----

Materiál

Materiál	Umělá hmota
Barva	Světle šedá
Kód RAL	7035

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP30
-----------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 50 °C
------------------	-------------

Kabel

Délka kabelu	0,20 m
--------------	--------

Napětí

Vstupní napětí	3 - 3 V
Typ napájecího napětí	DC
Systémové napětí	3 V

Rozměry

Výška	39 mm
Hloubka	11 mm

Texty

Způsob montáže	Pro montáž za modulové přístroje pod omítku
----------------	---

Udržitelnost

V souladu se směrnici RoHS	Ano
----------------------------	-----