



TRM702A



IP30



QL ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2 ΕΙΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΡΟΦ/ΣΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης

ETS
easy
quicklink

Ηλεκτρικό ρεύμα

Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου

2

Εξοπλισμός

Απαραίτητη εξωτερική τάση σήματος

Όχι

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX

Ναι

Εξοπλισμός

Αμφίδρομη ραδιοσυχνότητα

Ναι

Με μπαταρία

Ναι

Με έλεγχο HVAC

Όχι

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση

Χωνευτή τοποθέτηση

Φωτισμός

Έλεγχος LED

Όχι

Υλικά

Υλικό

Πλαστικό

Χρώμα

Ανοιχτό γκρι

Κωδικός RAL

7035

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)

IP30

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας

-10 - 50 °C

Καλώδιο

Μήκος καλωδίου

0,20 m

Τάση

Τάση εισόδου

3 - 3 V

Τύπος τροφοδοσίας τάσης

DC

Τροφοδοσία τάσης συστήματος

3 V

Διαστάσεις

Ύψος

39 mm

Βάθος

11 mm

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης

Για εγκατάσταση πίσω από χωνευτούς μηχανισμούς

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS

Ναι