



TRM702A



QL ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2 ΕΙΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΡΟΦ/ΣΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης	ETS easy quicklink
---------------------------------------	--------------------------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου	2
----------------------------	---

Εξοπλισμός

Απαραίτητη εξωτερική τάση σήματος	Όχι
-----------------------------------	-----

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX	Ναι
-------------------------	-----

Εξοπλισμός

Αμφίδρομη ραδιοσυχνότητα	Ναι
Με μπαταρία	Ναι
Με έλεγχο HVAC	Όχι

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

Φωτισμός

Έλεγχος LED	Όχι
-------------	-----

Υλικά

Υλικό	Πλαστικό
Χρώμα	Ανοιχτό γκρι
Κωδικός RAL	7035

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP30
---------------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - 50 °C
-------------------------	-------------

Καλώδιο

Μήκος καλωδίου	0,20 m
----------------	--------

Τάση

Τάση εισόδου	3 - 3 V
Τύπος τροφοδοσίας τάσης	DC
Τροφοδοσία τάσης συστήματος	3 V

Διαστάσεις

Ύψος	39 mm
Βάθος	11 mm

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Για εγκατάσταση πίσω από χωνευτούς μηχανισμούς
---------------------	--

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----