



TRM702A



Binäringång quicklink dosa

Tekniska egenskaper

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS easy quicklink
------------------------------	--------------------------

Elektrisk ström

Antal ingångar	2
----------------	---

Utrustning

Extern signalspänning nödvändig	Nej
---------------------------------	-----

Anslutning

Med bussystem KNX radio	Ja
-------------------------	----

Utrustning

Radiofrekvens tvåvägs	Ja
Med batteri	Ja
Med HVAC-kontroll	Nej

Installation, montering

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

Belysning

LED-styrning	Nej
--------------	-----

Material

Material	Plast
Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP30
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 50 °C
------------------	-------------

Kabel

Kabellängd	0,20 m
------------	--------

Spänning

Ingångsspänning	3 - 3 V
Matarspänning	DC
Matningsspänning	3 V

Dimensioner

Höjd	39 mm
Djup	11 mm

Text

Utförande	För installation bakom insatser för infälld montering
-----------	---

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----