



TYA628C



Módulo de 8 persianas/lamas 230V~

Características técnicas

Configuración

Modo de configuración posible	ETS
-------------------------------	-----

Conectividad

Con sistema de bus KNX radio	No
------------------------------	----

Instalación, montaje

Montaje en	Perfil DIN
------------	------------

Materiales

Colour	Gris claro
--------	------------

Equipo

Con interruptor para interruptor manual	Sí
---	----

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	6 A
Corriente máxima de conmutación	6 A

Tensión

Tensión de servicio del BUS	21 - 32 V
-----------------------------	-----------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
-------------------------------	------------

Conexión

Sección transversal de conductor flexible	0.75 - 2.5 mm ²
Sección transversal de conductor rígido	0.75 - 2.5 mm ²

Capacidad

Número de módulos	6
-------------------	---

Texto

Función	Con funciones de seguridad para, p. ej., viento, lluvia, alarma Con función de posicionamiento para el ajuste de celosía veneciana y de láminas Con función de protección solar
Tipo de conexión	Con bornes de conexión QuickConnect
Modo de funcionamiento	El modo de funcionamiento puede determinarse para persianas enrollables/toldos

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----