



TYA628C



ModuloTP plus veneziane 8 OUT 6A AC1 230V - 6M

Caratteristiche tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata

ETS

Connettività

Con sistema bus radio KNX

No

Installazione, montaggio

Montaggio su

Guida DIN

Materiali

Colore

Grigio chiaro

Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale

Sì

Corrente

Corrente nominale

6 A

Max. corrente di commutazione

6 A

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus

21 - 32 V

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio

-5 - 45 °C

Connessione

Sezione conduttore flessibile

0.75 - 2.5 mm²

Sezione conduttore rigido

0.75 - 2.5 mm²

Numero di moduli

Numero di moduli

6

Testo

Funzione

Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme
Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle
Con funzione parasole

Tipo di connessione

Con terminali QuickConnect

Modalità di esercizio

La modalità di funzionamento può essere impostata per la
tapparella / tenda da sole

Sostenibilità

Conformità ROHS

Sì