



TYA628C



**Actuador est./pers. 8 canais 230V KNX-S**

**Características técnicas**

**Modo de configuração**

Modo de configuração suportado ETS

**Conetividade**

Sistema bus RF KNX Não

**Instalação, montagem**

Montagem Calha DIN

**Equipamento**

Com comando manual Sim

**Materiais**

Cor Cinzento-claro

**Corrente elétrica**

Corrente nominal 6 A

Corrente máx. de comutação 6 A

**Tensão**

Tensão de funcionamento do bus 21 - 32 V

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

**Conexão**

Secção transversal de condutor flexível 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Secção transversal de condutor rígido 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Capacidade**

Número de módulos 6

**Texto**

Função Com funções de segurança, p. ex., para vento, chuva, alarme  
Com função de posicionamento para estado de estore e posição das lâminas  
Com função de persiana

Tipo de ligação Com terminais de encaixe QuickConnect

Modo de funcionamento O modo de funcionamento pode ser configurado para a persiana/o toldo

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs Sim