




TYA628C



Aktor za roletne/žaluzine, 8-struki, 230V, KNX

Tehničke karakteristike

Postavke

Podržani način konfiguracije	ETS
------------------------------	-----

Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio	Ne
---------------------------	----

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
---------------	----------

Materijali

Boja	Svijetlo siva
------	---------------

Oprema

Sa mogućnošću ručnog isklopa	Da
------------------------------	----

Električna struja

Nazivna struja	6 A
Maks. struja uklapanja/isklapanja	6 A

Napon

Radni napon preko busa	21 - 32 V
------------------------	-----------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 45 °C
-------------------	------------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	0.75 - 2.5 mm ²
Presjek krutog provodnika	0.75 - 2.5 mm ²

Kapacitet

Broj modula	6
-------------	---

Tekst

Funkcija	Sa sigurnosnim funkcijama, npr. za vjetar, kišu, alarm Sa funkcijom pozicioniranja za položaj žaluzina i lamela Sa funkcijom sjene
Vrsta veze	Sa quickconnect ubodnim klemama
Način rada	Moguće je postaviti način rada za žaluzine/tende

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----