



TYA628C



## ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 8 ΡΟΛΩΝ 230V PRO

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης ETS

#### Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX Όχι

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Ράγα DIN

#### Εξοπλισμός

Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή Ναι

#### Υλικά

Χρώμα Ανοιχτό γκρι

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 6 A

Μέγιστο ρεύμα διακοπής 6 A

#### Τάση

Τάση λειτουργίας μέσω bus 21 - 32 V

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

#### Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Διατομή άκαμπτου αγωγού 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 6

#### Κείμενο

Λειτουργία Με λειτουργίες ασφαλείας π.χ. για άνεμο, βροχή, συναγερμό  
Με θέσης των περσίδων και των ελασμάτων  
Με λειτουργία ηλιοπροστασίας

Είδος σύνδεσης Με plug-ινακροδέκτες quickconnect

Τρόπος λειτουργίας Ο τρόπος λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί για ρολό/σκιάστρο

#### Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι