



TYM646T



IP20

Aktor za grijanje, 6-struki, KNX, sa reg za el.mot.ventil 24/230VAC, 4 M

Tehničke karakteristike

Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio	Ne
---------------------------	----

Napon

Radni napon preko busa	21 - 32 V
Izlazni napon	24 - 230 V
Pomoćni napon	110 - 230 V

Snaga

Potrošnja energije tokom rada	1 VA
Potrošnja energije u stanju pripravnosti (standby)	0,40 W

Električna struja

Maks. struja uklapanja/isklapanja	0,16 A
-----------------------------------	--------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 45 °C
-------------------	------------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	0.5 - 4 mm ²
Presjek krutog provodnika	0.5 - 4 mm ²

Dimenzije

Broj jedinica širine	4
----------------------	---

Tekst

Funkcija	Funkcija blokiranja može se aktivirati po izlazuaktora pomoću dugmeta za ručno upravljanje ili busa Sa funkcijom zaštite ventila
Osigurač	Otpornost na kratki spoj i preopterećenje (prikaz pomoću LED)
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----