



EVN012



Modulaire universele dimmer 300W comfort

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
Nominale spanning Ue	230 - 230 V

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7035
Materiaal	Kunststof Thermoplast

Afmetingen

Hoogte	90 mm
Breedte	17,50 mm
Diepte	65 mm

Uitvoering

Bedieningselement	Schakelaar
-------------------	------------

Vermogen

Stroomverbruik tijdens gebruik	2,10 VA
Energieverbruik standby	0,2 W
Gloe- en halogeenlamp 230 V	300 W
Vermogen gloeilamp	300 - 300 W

Verlichting

Dimbare 230 V LED-lamp	60 - 60 W
Vermogen LED-lamp	60 W

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - +45 °C
---------------------	--------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 6 mm²
Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 6 mm²

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Teksten

Dimprincipe	Automatische belastingsherkenning
Zekering	Met kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
Montagewijze	Voor montage op DIN-rail
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Aftakpunt	Aansluiting voor verlichte (max. 5 mA) of standaard impulsdrukker

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----