



EVN012



ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΡΑΓΑΣ 60W LED COMFORT

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e	230 - 230 V
Τάση λειτουργίας	230 - 230 V

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX	Όχι
-------------------------	-----

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Υλικά

Χρώμα	Γκρι
Κωδικός RAL	7035
Υλικό	Πλαστικό Θερμοπλαστικό

Διαστάσεις

Ύψος	90 mm
Πλάτος	17,50 mm
Βάθος	65 mm

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος κατά τη λειτουργία	2,10 VA
--------------------------------------	---------

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Διακόπτης
------------------------------	-----------

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	0,2 W
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου	300 W
Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως	300 - 300 W

Φωτισμός

Λαμπτήρας LED 230 V με δυνατότητα dimming	60 - 60 W
Ισχύς λαμπτήρα LED	60 W

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - +45 °C
-------------------------	--------------

Σύνδεση

Διατομή άκαμπτου αγωγού	1.5 - 6 mm ²
Εύκαμπτος αγωγός διατομής	1.5 - 6 mm ²

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	1
-------------------	---

Κείμενο

Αρχή ρύθμισης φωτισμού	Αυτόματη ανίχνευση φορτίου
Ασφάλεια	Ασφαλές έναντι ηλεκτρονικού βραχυκυκλώματος και υπερφόρτισης
Τρόπος εγκατάστασης	Για τοποθέτηση σε ράγα DIN
Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες
Διακλάδωση	Σύνδεση για φωτιζόμενα (max. 5 mA) ή κλασικά μπουτόν

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----