




TYA608B



Aktor izlazni/aktor za žaluzine 8/4-struki, 10A, bez Bus napajanja, KNX

Tehničke karakteristike

Postavke

Podržani način konfiguracije	ETS
------------------------------	-----

Povezivost

Sa bus sistemom KNX	Da
Sa bus sistemom KNX radio	Ne

Dimenzije

Dimenzije	90 x 105 mm
Visina	90 mm
Širina	105 mm
Broj jedinica širine	6

Električna struja

Nazivna struja	10 A
----------------	------

Materijali

Boja	Svijetlo siva
------	---------------

Oprema

Radijska frekvencija dvosmjerna/bidirekionalna	Ne
Sa mogućnošću ručnog isklopa	Da

Električna struja

Potrošnja bus struje tokom praznog hoda	9 mA
---	------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Snaga

Žarulja sa žarnom niti 230 V	1200 - 1200 W
Izlazna snaga	1200 W
Žarulja sa žarnom niti i halogena žarulja od 230 V	1200 W

Napon

Nazivni radni napon Ue	230 - 230 V
Napon napajanja sistema	30 V DC preko busa
Radni napon preko busa	21 - 32 V

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 45 °C
-------------------	------------

Tekst

Funkcija	Sa sigurnosnim funkcijama, npr. za vjetar, kišu, alarm Sa funkcijom pozicioniranja za položaj žaluzina i lamela Sa funkcijom sjene
Vrsta veze	Sa quickconnect ubodnim klemama

Veza

Presjek krutog provodnika	0.75 - 2.5 mm ²
Presjek fleksibilnog vodiča	0.75 - 2.5 mm ²

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----