



TYA608B



Aktor izlazni/aktor za žaluzine 8/4-struki, 10A, bez Bus napajanja, KNX

#### Tehničke karakteristike

##### Postavke

Podržani način konfiguracije ETS

##### Povezivost

Sa bus sistemom KNX Da

Sa bus sistemom KNX radio Ne

##### Dimenzije

Dimenzije 90 x 105 mm

Visina 90 mm

Širina 105 mm

Broj jedinica širine 6

##### Električna struja

Nazivna struja 10 A

##### Materijali

Boja Svijetlo siva

##### Oprema

Radijska frekvencija dvosmjerna/bidirekionalna Ne

Sa mogućnošću ručnog isklopa Da

##### Električna struja

Potrošnja bus struje tokom praznog hoda 9 mA

##### Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

##### Snaga

Žarulja sa žarnom niti 230 V 1200 - 1200 W

Izlazna snaga 1200 W

Žarulja sa žarnom niti i halogena žarulja od 230 V 1200 W

##### Napon

Nazivni radni napon Ue 230 - 230 V

Napon napajanja sistema 30 V DC preko busa

Radni napon preko busa 21 - 32 V

##### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

##### Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

##### Veza

Presjek krutog provodnika 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Presjek fleksibilnog vodiča 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

##### Tekst

Funkcija Sa sigurnosnim funkcijama, npr. za vjetar, kišu, alarm  
Sa funkcijom pozicioniranja za položaj žaluzina i lamela  
Sa funkcijom sjene

Vrsta veze Sa quickconnect ubodnim klemama

##### Održivost

Usklađeno sa RoHS Da