



TXA608B



MODULO USCITA ON/OFF BUS KNX - 8 OUT 10A AC1 230V - 4 MOD.DIN

Caratteristiche tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata

ETS
easy

Connettività

Con sistema bus KNX

Si

Con sistema bus radio KNX

No

Serie

Altezza

90 mm

Numero di unità in larghezza

6

Corrente

Corrente nominale

10 A

Materiali

Colore

Grigio

Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale

Si

Radiofrequenza bidirezionale

No

Corrente

Consumo di corrente del bus durante l'inattività

4 mA

Frequenza

Frequenza

50 - 60 Hz

Potenza

Potenza d'uscita

1200 W

Lampada a incandescenza/alogena da 230 V

1200 W

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA

230 - 230 V

Tensione di alimentazione del sistema

30 V DC tramite bus

Tensione d'esercizio tramite cavo bus

21 - 32 V

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)

IP20

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio

-5 - 45 °C

Connessione

Sezione conduttore rigido

0.75 - 2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile

0.75 - 2.5 mm²

Testo

Funzione

Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme
Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle
Con funzione parasole

Tipo di connessione

Con terminali QuickConnect

Sostenibilità

Conformità ROHS

Si