



TXA608B



**Actuador bin./est. 8 canais 10A KNX**

**Características técnicas**

**Modo de configuração**

Modo de configuração suportado	ETS easy
--------------------------------	-------------

**Conetividade**

Ligação ao cabo bus KNX	Sim
Sistema bus RF KNX	Não

**Dimensões**

Altura	90 mm
Número de unidades de largura	6

**Corrente elétrica**

Corrente nominal	10 A
------------------	------

**Materiais**

Cor	Cinzentos
-----	-----------

**Equipamento**

Com comando manual	Sim
Frequência RF bidirecional	Não

**Corrente elétrica**

Corrente absorvida bus (repouso)	4 mA
----------------------------------	------

**Frequência**

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

**Potência**

Potência de saída	1200 W
Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V	1200 W

**Tensão**

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
Tensão de alimentação do sistema	30V DC via bus
Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V

**Segurança**

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

**Conexão**

Secção transversal de condutor rígido	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de condutor flexível	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

**Texto**

Função	Com funções de segurança, p. ex., para vento, chuva, alarme Com função de posicionamento para estado de estore e posição das lâminas Com função de persiana
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe QuickConnect

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----