



TXA608B



Spínací reléový modul, 8/4 násobný, 10A, KNX easy

Technické vlastnosti

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	ETS easy
-----------------------------	-------------

Konektivita

Se sběrnicovým systémem KNX	Ano
Se sběrnicovým systémem KNX RF	Ne

Rozměry

Výška	90 mm
Počet jednotek šířky	6

Elektrický proud

Jmenovitý proud	10 A
-----------------	------

Materiál

Barva	Šedá
-------	------

Vybavení

Obousměrné rádiové frekvence	Ne
Se spínačem pro ruční přepínání	Ano

Elektrický proud

Spotřeba proudu sběrnice v klidovém stavu	4 mA
---	------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Výkon

Výstupní výkon	1200 W
Žárovková a halogenová svítidla 230 V	1200 W

Napětí

Provozní napětí AC	230 - 230 V
Systémové napětí	30 V DC přes sběrnici
Provozní napětí nad sběrnici	21 - 32 V

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Připojení

Průřez plného vodiče	0.75 - 2.5 mm ²
Průřez flexibilního vodiče	0.75 - 2.5 mm ²

Texty

Funkce	S bezpečnostními funkcemi např. pro vítr, déšť, alarm S funkcí polohování pro nastavení žaluzií a lamel S funkcí protisluneční ochrany
Typ připojení	Se zásuvnými svorkami QuickConnect

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----