



TXA608B



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 8 ΕΝΤΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / 4 ΡΟΛΩΝ EASY 10A

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ρυθμίσεις

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης | ETS easy |
|---------------------------------------|-------------|

Συνδεσιμότητα

| | |
|-------------------------|-----|
| Με σύστημα bus KNX | Ναι |
| Με ασύρματο σύστημα KNX | Όχι |

Διαστάσεις

| | |
|-------------------------|-------|
| Ύψος | 90 mm |
| Αριθμός μονάδων πλάτους | 6 |

Ηλεκτρικό ρεύμα

| | |
|------------------|------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 10 A |
|------------------|------|

Υλικά

| | |
|-------|------|
| Χρώμα | Γκρι |
|-------|------|

Εξοπλισμός

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Αμφίδρομη ραδιοσυχνότητα | Όχι |
| Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή | Ναι |

Ηλεκτρικό ρεύμα

| | |
|--|------|
| Κατανάλωση ρεύματος bus σε κατάσταση αδράνειας | 4 mA |
|--|------|

Συχνότητα

| | |
|-----------|------------|
| Συχνότητα | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Ισχύς

| | |
|--|--------|
| Ισχύς εξόδου | 1200 W |
| Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου | 1200 W |

Τάση

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e | 230 - 230 V |
| Τροφοδοσία τάσης συστήματος | 30 V DC μέσω bus |
| Τάση λειτουργίας μέσω bus | 21 - 32 V |

Ασφάλεια

| | |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP20 |
|---------------------------|------|

Συνθήκες χρήσης

| | |
|-------------------------|------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

Σύνδεση

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Διατομή άκαμπτου αγωγού | 0.75 - 2.5 mm ² |
| Εύκαμπτος αγωγός διατομής | 0.75 - 2.5 mm ² |

Κείμενο

| | |
|----------------|--|
| Λειτουργία | Με λειτουργίες ασφαλείας π.χ. για άνεμο, βροχή, συναγερμό Με θέσης των περσίδων και των ελασμάτων Με λειτουργία ηλιοπροστασίας |
| Είδος σύνδεσης | Με plug-ίνακροδέκτες quickconnect |

Βιωσιμότητα

| | |
|-----------------|-----|
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |
|-----------------|-----|