



11963512

#### Tehničke karakteristike

##### Veza

Vrsta priključka/utikača	Utičnica za zvučnik
Presjek vodiča	2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>

##### Materijali

Boja	Polarna bijela
RAL kod	9010
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno

##### Dimenzije

Visina	76 mm
Širina	76 mm
Dubina	65 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	35 mm

##### Povezivost

Vrsta montaže	Montaža vijcima
---------------	-----------------

##### Oprema

Zaštićeno	Ne
Sa poklopcem za prašinu	Da

##### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP55
Otpornost na udarce IK	IK05

##### Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-40 - 30 °C
-------------------	-------------

##### Tekst

Izlaz	Sa ravnim izlazom
Označavanje	Sa 2 polja za označavanje

##### Pogodno za

W.1

##### Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da