



11963512

#### Технічні характеристики

##### Під'єднання

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Тип роз'єму/штекера     | Гніздо для гучномовця       |
| Поперечний розріз дроту | 2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> |

##### Матеріали

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Colour           | Полярна білизна |
| Код RAL          | 9010            |
| Обробка поверхні | Матовий         |
| Матеріал         | Термопластик    |
| Обробка          | Необроблений    |

##### Розміри

|   |       |
|---|-------|
| Висота                                  | 76 mm |
| Ширина                                  | 76 mm |
| Глибина                                 | 65 mm |
| Вбудовувані коробки прихованого монтажу | 35 mm |

##### Підключення

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Тип монтажу | Монтаж гвинтами |
|-------------|-----------------|

##### Обладнання

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Захищений          | Ні  |
| З кришкою від пилу | Так |

##### Безпека

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP55 |
| Ударостійкість IK                 | IK05 |

##### Умови використання

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Робоча температура | -40 - 30 °C |
|--------------------|-------------|

##### Тексти

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Вихідний отвір | 3 прямим виходом        |
| Маркування     | 3 2 полями для етикеток |

##### Сумісний із

W.1

##### Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| REACH-SVHC free    | Так |
| Відповідність RoHS | Так |