



TXA022



**KNX digitale schakelklok, 2-kanaals**

**Technische karakteristieken**

**Instellingen**

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
--------------------------	-------------

**Spanning**

Netspanning via bus	21 - 32 V
---------------------	-----------

**Connectiviteit**

Met bussysteem KNX RF	Neer
-----------------------	------

**Uitrusting**

Aantal kanalen	2
----------------	---

**Leveringsomvang**

Inclusief buskoppelaar	Ja
------------------------	----

**Uitrusting**

Omschakeling zomer/wintertijd	Ja
-------------------------------	----

**Funcies**

reservevermogen	43830 h
Vermogensreserve (jaren)	5 y

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - +45 °C
---------------------	-------------

**Materiaal**

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

**Teksten**

Functie	Funcies, bijv. schakelen, dimmen, jaloezie, lichtscènes, verwarmen, datum, tijd
---------	---

**Capaciteit**

Aantal modulen	2
----------------	---

**Aansluiting**

Doorsnede soepele geleider	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
Doorsnede stijve geleider	1 - 6 mm <sup>2</sup>

**Afmetingen**

Hoogte	85 mm
Breedte	36 mm
Diepte	97 mm