



TXA022



### Horloge hebdomadaire EASY

#### Caractéristiques techniques

##### Réglages

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Modes de configuration supportés | ETS<br>easy |
|----------------------------------|-------------|

##### Tension

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Tension de service par bus | 21 - 32 V |
|----------------------------|-----------|

##### Connectivité

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Avec système bus radio-KNX | Non |
|----------------------------|-----|

##### Équipement

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de canaux               | 2   |
| Changement d'heure été / hiver | Oui |

##### Éléments fournis

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Raccordement bus incl. | Oui |
|------------------------|-----|

##### Fonctions

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Réserve de marche        | 43830 h |
| Réserve de marche années | 5 y     |

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -5 - +45 °C |
|------------------------|-------------|

##### Matière

|         |            |
|---------|------------|
| Couleur | Gris clair |
|---------|------------|

##### Textes

|          |                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction | Fonctions, p. ex. commutation, variation, store, scènes d'éclairage, chauffage, modes de Fonctionnement, date, heure |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 2 |
|-------------------|---|

##### Raccordement

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 1.5 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement en câble rigide | 1 - 6 mm <sup>2</sup>    |

##### Dimensions

|            |       |
|------------|-------|
| Hauteur    | 85 mm |
| Largeur    | 36 mm |
| Profondeur | 97 mm |