



TXA022



**Sedmični tajmer, 2 kanala, KNX, REG**

**Tehničke karakteristike**

**Postavke**

Podržani način konfiguracije	ETS easy
------------------------------	-------------

**Napon**

Radni napon preko busa	21 - 32 V
------------------------	-----------

**Povezivost**

Sa bus sistemom KNX radio	Ne
---------------------------	----

**Oprema**

Broj kanala	2
-------------	---

**Opseg isporuke**

Autobusna veza uključenaBus veza u kompletu	Da
---	----

**Oprema**

Ljetno/zimsko računanje vremena	Da
---------------------------------	----

**Funkcije**

Rezervna baterija	43830 h
Rezerve energije u godinama	5 y

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura	-5 - +45 °C
-------------------	-------------

**Materijali**

Boja	Svijetlo siva
------	---------------

**Tekst**

Funkcija	Funkcije npr. ON/OFF, dimanje, žaluzine, svjetlosne scene, grijanje, načini rada, datum, vrijeme
----------	--

**Kapacitet**

Broj modula	2
-------------	---

**Veza**

Presjek fleksibilnog vodiča	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
Presjek krutog provodnika	1 - 6 mm <sup>2</sup>

**Dimenzije**

Visina	85 mm
Širina	36 mm
Dubina	97 mm