



TXA022



Kopplingsur tebis-KNX

Tekniska egenskaper

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS easy
------------------------------	-------------

Spänning

Driftspänning över buss	21 - 32 V
-------------------------	-----------

Anslutning

Med bussystem KNX radio	Nej
-------------------------	-----

Utrustning

Antal kanaler	2
---------------	---

Leveransens omfattning

Bussanslutning inkluderad	Ja
---------------------------	----

Utrustning

Skifte Sommar-/vintertid	Ja
--------------------------	----

Funktioner

Batteribackup	43830 h
Strömreserv i år	5 y

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - +45 °C
------------------	-------------

Material

Färg	Ljusgrå
------	---------

Text

Funktion	Funktioner t.ex. omkoppling, dimning, jalousier, ljusbilder, uppvärmning, driftlägen, datum, tid
----------	--

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Anslutning

Area flexibel ledare	1.5 - 10 mm ²
Area solid ledare	1 - 6 mm ²

Dimensioner

Höjd	85 mm
Bredd	36 mm
Djup	97 mm