




TXA604D



KNX schakel-/jaloezie-actor 4-voudig, 16 A capacitef

Technische karakteristieken

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
--------------------------	-------------

Connectiviteit

Met KNX-bussysteem	Ja
Met bussysteem KNX RF	Nee

Afmetingen

Hoogte	90 mm
Aantal breedte-eenheden	4

Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Materiaal

Kleur	Grijs
-------	-------

Uitrusting

Met schakelaar voor manuele bediening	Ja
Radiofrequentie bidirectioneel	Nee

Elektrische Stroom

Stroomverbruik bus	3 mA
--------------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Vermogen

Uitgangsvermogen	2300 W
Gloe- en halogeenlamp 230 V	2300 W

Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Systeems spanning	30 V DC via bus
Netspanning via bus	21 - 32 V

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	0.75 - 2.5 mm ²
Doorsnede soepele geleider	0.75 - 2.5 mm ²

Teksten

Functie	Met veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm Met positioneringsfunctie voor jaloezie- en lamellenstand Met zonweringsfunctie
Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----