




TXA604D



Викон.пристрій для освітлення/жалюзі KNX-easylink 4/2-канальний, 16A, C-Last

Технічні характеристики

Налаштування

Підтримувані режими конфігурації	ETS easy
----------------------------------	-------------

Розміри

Висота	90 mm
Кількість модулів за шириною	4

Електричний струм

Номінальний струм	16 A
Споживання струму шини під час простою	3 mA

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Потужність

Вихідна потужність	2300 W
230 В лампа розжарювання та галогенна лампа	2300 W

Напруга

Номінальна робоча напруга змінного струму	230 - 230 V
Робоча напруга шини	21 - 32 V

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	0.75 - 2.5 mm ²
Поперечний переріз гнучкого провідника	0.75 - 2.5 mm ²

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----