



TXA624C



Module 4 sorties volets roulants et stores a bannes 230V~ 6A / New Easy

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS easy
----------------------------------	-------------

Connectivité

Avec système bus radio-KNX	Non
----------------------------	-----

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

Équipement

Avec interrupteur pour commutation manuelle	Oui
---	-----

Matière

Couleur	Gris clair
---------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	6 A
Courant de commutation max.	6 A

Tension

Tension de service par bus	21 - 32 V
----------------------------	-----------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.75 - 2.5 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	0.75 - 2.5 mm ²

Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

Textes

Fonction	Avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme Avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles Avec fonction protection solaire
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Mode de fonctionnement	Mode de fonctionnement réglable pour volet roulant / store

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----