



TXA624C



KNX jaloezie-actor 4-voudig, 230 V AC

Technische karakteristieken

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
--------------------------	-------------

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

Uitrusting

Met schakelaar voor manuele bediening	Ja
---------------------------------------	----

Elektrische Stroom

Nominale stroom	6 A
Max. schakelstroom	6 A

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
---------------------	-----------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	0.75 - 2.5 mm ²
Doorsnede stijve geleider	0.75 - 2.5 mm ²

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Teksten

Functie	Met veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm Met positioneringsfunctie voor jaloezie- en lamellenstand Met zonweringsfunctie
Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen
Modus	Bedrijfsstand voor jaloezie of zonwering instelbaar

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----