



TXA624C



Módulo 4 est./pers. 230V, easy

Características técnicas

Configuración

Modo de configuración posible

ETS
easy

Conectividad

Con sistema de bus KNX radio

No

Instalación, montaje

Montaje en

Perfil DIN

Materiales

Colour

Gris claro

Equipo

Con interruptor para interruptor manual

Sí

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada

6 A

Corriente máxima de conmutación

6 A

Tensión

Tensión de servicio del BUS

21 - 32 V

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

-5 - 45 °C

Conexión

Sección transversal de conductor flexible

0.75 - 2.5 mm²

Sección transversal de conductor rígido

0.75 - 2.5 mm²

Capacidad

Número de módulos

4

Texto

Función

Con funciones de seguridad para, p. ej., viento, lluvia, alarma
Con función de posicionamiento para el ajuste de celosía
veneciana y de láminas
Con función de protección solar

Con bornes de conexión QuickConnect

Modo de funcionamiento

El modo de funcionamiento puede determinarse para persianas
enrollables/toldos

Sostenibilidad

Conforme con RoHS

Sí