



TXA624C



Actuador estoresem pers. 4 canais 230V KNX

Características técnicas

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy
--------------------------------	-------------

Conetividade

Sistema bus RF KNX	Não
--------------------	-----

Instalação, montagem

Montagem	Calha DIN
----------	-----------

Equipamento

Com comando manual	Sim
--------------------	-----

Materiais

Cor	Cinzentos-claro
-----	-----------------

Corrente elétrica

Corrente nominal	6 A
Corrente máx. de comutação	6 A

Tensão

Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V
--------------------------------	-----------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

Conexão

Secção transversal de condutor flexível	0.75 - 2.5 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	0.75 - 2.5 mm ²

Capacidade

Número de módulos	4
-------------------	---

Texto

Função	Com funções de segurança, p. ex., para vento, chuva, alarme Com função de posicionamento para estado de estore e posição das lâminas Com função de persiana
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe QuickConnect
Modo de funcionamento	O modo de funcionamento pode ser configurado para a persiana/o toldo

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----