



TXA624C



Викон.пристрій для жалюзі KNX-easylinklink 4-канальний, 230В

Технічні характеристики

Налаштування

Підтримувані режими конфігурації	ETS easy
----------------------------------	-------------

Електричний струм

Номинальний струм	6 A
Максимальний комутаційний струм	6 A

Напруга

Робоча напруга шини	21 - 32 V
---------------------	-----------

Умови використання

Робоча температура	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	0.75 - 2.5 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	0.75 - 2.5 mm ²

Ємність

Кількість модулів	4
-------------------	---

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----