



TXM646T



Verwarmingsactor, KNX Easy, 6-voudig, 24/230 VAC

Technische karakteristieken

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
Uitgangsspanning	24 - 230 V
Hulpspanning	110 - 230 V

Vermogen

Energieverbruik in bedrijf	1 VA
Energieverbruik standby	0,40 W

Elektrische Stroom

Max. schakelstroom	0,16 A
--------------------	--------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	0.5 - 4 mm ²
Doorsnede stijve geleider	0.5 - 4 mm ²

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	4
-------------------------	---

Teksten

Functie	Blokkeerfunctie kan per actoruitgang worden geactiveerd via handmatige bedieningsknoppen of bus Met ventielbeschermingsfunctie
Zekering	Beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting (per kanaal indicatie via led)
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----