



TXM646T



IP20



Aktor za grijanje, 6-struki, KNX easy, 24/230V

Tehničke karakteristike

Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio Ne

Napon

Radni napon preko busa 21 - 32 V

Izlazni napon 24 - 230 V

Pomoćni napon 110 - 230 V

Snaga

Potrošnja energije tokom rada 1 VA

Potrošnja energije u stanju pripravnosti (standby) 0,40 W

Električna struja

Maks. struja uklapanja/isklapanja 0,16 A

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča 0.5 - 4 mm²

Presjek krutog provodnika 0.5 - 4 mm²

Tekst

Funkcija Funkcija blokiranja može se aktivirati po izlazuaktora pomoću dugmeta za ručno upravljanje ili busa Sa funkcijom zaštite ventila

Osigurač Otpornost na kratki spoj i preopterećenje (prikaz pomoću LED)

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Dimenzije

Broj jedinica širine 4

Održivost

Usklađeno sa RoHS Da