



TXM646T



**ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ EASY 6 ΕΞΟΔΩΝ 230V/24V**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Συνδεσιμότητα**

Με ασύρματο σύστημα KNX Όχι

**Τάση**

Τάση λειτουργίας μέσω bus 21 - 32 V

Τάση εξόδου 24 - 230 V

Βοηθητική τάση 110 - 230 V

**Ισχύς**

Κατανάλωση ισχύος κατά τη λειτουργία 1 VA

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής 0,40 W

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Μέγιστο ρεύμα διακοπής 0,16 A

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

**Σύνδεση**

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 0.5 - 4 mm<sup>2</sup>

Διατομή άκαμπτου αγωγού 0.5 - 4 mm<sup>2</sup>

**Διαστάσεις**

Αριθμός μονάδων πλάτους 4

**Κείμενο**

Λειτουργία Η λειτουργία μπλοκαρίσματος μπορεί να ενεργοποιηθεί ανά εξοδο ενεργοποιητή μέσω χειροκίνητων κουμπιών χειρισμού ή μέσω bus  
Με λειτουργία προστασίας βαλβίδας

Ασφάλεια Με ασφάλεια έναντι βραχυκυκλώματος και υπερφόρτισης (ένδειξη με χρήση LED)

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS Ναι