



TYA624D



### Викон.пристрій для жалюзі KNX 4-канальний, 24В

#### Технічні характеристики

##### Налаштування

Підтримувані режими конфігурації ETS

##### Підключення

Із системою шин KNX радіо Hi

##### Установлення, монтаж

Монтаж на DIN-рейка

##### Матеріали

Colour Світло-сірий

##### Обладнання

З вимикачем для ручного перемикання Так

##### Електричний струм

Номінальний струм 6 A

Максимальний комутаційний струм 6 A

##### Напруга

Робоча напруга шини 21 - 32 V

##### Умови використання

Робоча температура -5 - 45 °C

##### Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Поперечний переріз жорсткого провідника 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

##### Ємність

Кількість модулів 4

##### Тексти

Функція 3 функціями захисту, наприклад, від вітру, дощу, тривоги  
3 функцією позиціонування для положення жалюзі та ламелей  
3 функцією захисту від сонця

Тип з'єднання Із самозажимними терміналами QuickConnect

Режим роботи Режим роботи можна налаштувати для ролет/кватирки

##### Sustainability

Відповідність RoHS Так